

AKUMULÁTOROVÁ VIBRAČNÍ PŘÍSAVKA NA DLAŽDICE 12 V KRAFT&DELE KD10769

Model: KD10769 • Kompaktní obkladačská vibrační přísavka 12 V s nosností 50 kg, 10stupňovou regulací a kruhovou manžetou Ø 128 mm

**NAPÁJECÍ SYSTÉM**

12 V Li-Ion (2x aku 2,0 Ah)

NOSNOST VAKUA

50 kg (lehká manipulace)

PRŮMÉR PŘÍSAVKY

Ø 128 mm (měkká pryž)

JEMNÁ REGULACE

10 stupňů vibrací (až 12 000 kmitů)

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI A PŘEDNOSTI PŘÍSAVKY KD10769

- Ultralehká konstrukce o hmotnosti pouhých 1,2 kg umožňuje pohodlné obkládání stěn a stropních podhledů bez únavy.
- Desetistupňová plynulá regulace kmitočtu vibrací umožňuje maximálně citlivé usazení tenkostěnných a křehkých obkladů.
- Kruhová přísavná manžeta Ø 128 mm z měkčeného elastomeru spolehlivě drží i na jemně strukturovaných a reliéfních obkladech.
- Integrovaná vakuová aretace: stisknutím páky se přísavka přisaje a mechanická západka udrží podtlak bez držení rukou.
- Sada obsahuje 2 kusy akumulátorů 12 V s kapacitou 2 000 mAh pro nepřetržitou práci po celou směnu (až 8 hodin).
- Dodáváno v odolném plastovém kufříku včetně kompaktní nabíječky 230 V a podrobného českého manuálu.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Před zahájením práce vždy zkontrolujte čistotu podkladu dlaždice i přísavky! Příkladu nepoužívejte na porézní, zaprášené či mokré obklady, kde hrozí náhlá ztráta podtlaku a pád břemene.

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO 12V VIBRAČNÍ PŘÍSAVKY

Tento technický master manuál stanovuje závazné pokyny pro bezpečný provoz, manipulaci a údržbu kompaktní akumulátorové vibrační přísavky KRAFT&DELE KD10769 napájené 12V Li-Ion akumulátorem s nosností do 50 kg a 10stupňovou regulací kmitů. Zařízení vyhovuje evropským normám ČSN EN 62841-1 a ČSN EN ISO 12100 a slouží pro precizní obkládání stěn, koupelen a podlah.

1.1 Nosnostní limit 50 kg a čistota povrchu

Přísavka je optimalizována pro přenášení obkladů a dlaždic do hmotnosti 50 kg. Před přísátím vždy zbavte dlaždici prachu, mastnoty a vlhkosti. Zkontrolujte, zda aretační západka vakuové páky plně zaskočila do své drážky. Nikdy nepřekračujte certifikovaný limit 50 kg!

ZÁKAZ SPUŠTĚNÍ VIBRACÍ VE VZDUCHU: Vibrační spínač aktivujte výhradně po dosednutí obkladu do vrstvy lepidla! Vibrace za letu okamžitě rozpojí vakuum a materiál spadne!

1.2 Bezpečnost Li-Ion akumulátoru 12 V

Používejte pouze originální akumulátory 12 V / 2 000 mAh a přiloženou nabíječku. Baterii nevystavujte kapalinám, přímému slunečnímu záru ani mrazu. Při poškození pouzdra akumulátoru okamžitě přerušte práci a baterii bezpečně vyměňte.

OCHRANA PŘED VODOU: Zařízení nemyjte tekoucí vodou ani neponořujte do kbelíku s lepidlem!

2. PRAVIDLA BOZP PŘI PRÁCI NA ŽEBŘÍKU A LEŠENÍ

Při instalaci obkladů ve výškách dodržujte následující bezpečnostní předpisy:

- 1 Stabilní postoj:** Při obkládání stěn ve výšce stůjte na certifikovaném stabilním stupínku či plošině. Nikdy se nevyklánějte z osy žebříku s břemenem v ruce.
- 2 Ochranné pomůcky:** Používejte ochranné brýle proti odstřikujícímu lepidlu, pevnou pracovní obuv a protiskluzové rukavice.
- 3 Kontrola sací manžety:** Před každým úchopem ověřte, že pružná pryžová manžeta Ø 128 mm nemá natržený těsnicí břit.

NÍZKÁ HMOTNOST 1,2 KG: Kompaktní korpus umožňuje dlouhotrvající obkladačské práce na stěnách bez únavy ramene.

3. TECHNICKÁ SPECIFIKACE VIBRAČNÍ PŘÍSAVKY KD10769

Detailní parametry kompaktní obkladačské přísavky Kraft&Dele KD10769:

Technický parametr / Vlastnost	Tovární hodnota KD10769	Zkušební norma / Poznámka
Jmenovité napájecí napětí	12 V DC (Li-Ion akumulátor)	Kompaktní zásuvný akumulátor
Kapacita akumulátoru v balení	2 000 mAh (2,0 Ah) – 2 ks v balení	Dva akumulátory v sadě pro výměnu
Maximální zvedací nosnost přísavky	50 kg (hladký a čistý povrch)	Statické vakuové zatížení
Průměr kruhové sací manžety	Ø 128 mm	Měkký elastomer šetrný ke glazuře
Frekvence vibrací motoru	100 – 12 000 kmitů/min	Mikroprocesorová plynulá regulace
Počet nastavitelných stupňů vibrací	10 rychlostních stupňů (1 až 10)	Digitální displej s číselnou volbou
Doba provozu na jedno nabití	Až 6–8 hodin (přerušovaný provoz)	Vysoká energetická úspornost
Doba plného nabití baterie	Cca 60 minut	Kompaktní nabíječka 230 V
Materiál korpusu nářadí	Odolný polymer ABS + pryžový grip	Ergonomické vyvážení
Hmotnost přístroje s baterií	1,20 kg	Ultralehké nářadí do jedné ruky

4. POPIS HLAVNÍCH KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ



Obr. 1: Uspořádání součástí akumulátorové vibrační přísavky 12 V KD10769

- 1

Kruhová elastická manžeta: Pružná přísavná deska Ø 128 mm s těsnicím profilem pro jemné obklady.
- 2

Vakuová napínací páka: Páka rychlého sevření podtlaku s automatickou mechanickou západkou.
- 3

Ergonomické madlo s gripem: Neklouzavý povrch s integrovanou spouští vibračního motoru.
- 4

Digitální displej 1–10: Přehledný LED displej zobrazující nastavený stupeň frekvence kmitů.
- 5

Tlačítka voliče rychlosti: Tlačítka (+) a (-) pro jemné nastavení optimální vibrační síly.
- 6

Zásuvný akumulátor 12 V: Li-Ion baterie 2 000 mAh se západkou pro rychlou výměnu.

5. PRACOVNÍ POSTUP PŘISÁTÍ A ZDVIHU

Pro spolehlivou manipulaci s obklady dodržujte následující technologický sled:

- 1 **Přiložení:** Očistěte povrch obkladu. Přiložte kruhovou manžetu Ø 128 mm do geometrického středu dlaždice.
- 2 **Vytvoření podtlaku:** Dlaní zatlačte na přístroj a přitáhněte vakuovou páku k rukojeti. Aretační jazýček cvakne a udrží páku v sevřené poloze.
- 3 **Zdvih a přenos:** Zvedněte obklad a usadte jej do čerstvě naneseného hřebenového lože lepidla.
- 4 **Spuštění mikrovibrací:** Stiskněte spínač vibrací na 2 až 4 sekundy. Dlaždice se jemně zanoří a lepidlo se rovnoměrně rozprostře.
- 5 **Uvolnění vakua:** Zmáčkněte uvolňovací páčku aretace, páka se otevře a přísavku sejměte.

6. DESETISTUPŇOVÁ JEMNÁ REGULACE VIBRACÍ

6.1 Volba kmitočtu (stupně 1 až 10)

- **Stupně 1–3:** Křehká keramika, skleněné mozaiky a obklady s tenkou glazurou; jemné usazení bez rizika prasknutí.
- **Stupně 4–7:** Běžné koupelňové obkládačky (20 × 25 cm až 30 × 60 cm); ideální poměr rychlosti a šetrnosti.
- **Stupně 8–10:** Tvrdá slinutá dlažba a gres menších a středních formátů; hloubkové ztekucení lepidla.

PŘEDCHÁZENÍ PŘEHNANÉMU VIBROVÁNÍ: Nepřekračujte dobu vibrování 5 sekund na jedno místo, aby lepidlo nevystříklo ze spár.

7. DOPORUČENÉ INTERIÉROVÉ APLIKACE

Vysoká přesnost a citlivost činí z modelu KD10769 nepostradatelný nástroj pro detailní obkladačské práce:

7.1 Montáž obkladů na sádkartonové stěny

Při obkládání sádkartonových konstrukcí v koupelnách je nutné zamezit poškození sádkartonového jádra silnými údery paličkou. Jemné mikrovibrace KD10769 usadí obklad spolehlivě bez otřesů nosného rastru a bez praskání spár.

A Práce u stropu: Váha pouhých 1,2 kg umožňuje bezpečné osazování horních řad obkladů nad hlavou.

7.2 Pokládka dekorativních a reliéfních pásků

Pryžová manžeta z měkkého elastomeru dokonale těsní i na jemně zvlněných či plastických površích. Rychlá volba kmitočtu zaručuje dokonalé lícování hran listel a mozaikových dekorů.

B Čisté spáry: Šetrné vibrace zamezují vytlačení přebytečného lepidla do spár určených pro spárovací hmotu.

8. ZAKÁZANÉ MANIPULACE A PROVOZNÍ LIMITY

V zájmu ochrany zdraví a dlouhé životnosti přístroje přísně dodržujte následující zákazy:

PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO:

- Překračovat maximální zvedací nosnost 50 kg (nebezpečí utržení břemene).
- Spouštět vibrační motor při zvednutém břemenu před jeho dosednutím na podklad.
- Používat přísavku na hrubé neopracované cihly, tvárnice či silně porézní materiály.
- Ponechávat obklad viset na přísavce bez přidržování rukou.
- Používat neoriginální nabíječky 12 V nebo poškozené Li-Ion články.
- Ponořovat přísavku do vody nebo ji čistit tlakovou myčkou.

9. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A PÉČE O PŘÍSAVKU KD10769

Jednoduchá pravidelná péče je zárukou 100% spolehlivosti podtlakového systému:

9.1 Čištění sací manžety Ø 128 mm

Po dokončení prací očistěte kruhovou manžetu vlažnou vodou a houbičkou. Odstraňte usazený stavební prach a kapky lepidla. Zabraňte vniknutí tekutiny do středového sacího otvoru. Otřete dosucha měkkou utěrkou.

ZÁKAZ CHEMIKÁLIÍ: Nepoužívejte aceton, benzín ani ředidla, která narušují elasticitu těsnicí manžety!

9.2 Nabíjení a správa 12V akumulátorů

Li-Ion akumulátory nabíjejte při teplotách +10 °C až +35 °C. V balení jsou k dispozici 2 kusy baterií – střídejte je během směny. Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, vyjměte akumulátor z přístroje a uložte jej nabitý na cca 60–80 %.

ŽIVOTNOST BATERIÍ: Nevybíjejte baterie do úplného vypnutí motoru; dobijte je včas.

9.3 SKLADOVÁNÍ V ORIGINÁLNÍM KUFŘÍKU

Přístroj, oba akumulátory a nabíječku ukládejte do přiloženého plastového kufříku. Manžeta musí ležet volně bez kontaktu s ostrými hroty nářadí. Skládujte na suchém stinném místě při teplotách +5 °C až +35 °C mimo dosah dětí.

9.4 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ELEKTROODPADU

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech nepatří akumulátory ani samotné nářadí do směsného komunálního odpadu. Odevzdejte je na sběrné místo elektroodpadu k ekologické recyklaci.

10. DIAGNOSTIKA A ODSTRAŇOVÁNÍ PROVOZNÍCH ZÁVAD

Přehled možných provozních poruch a doporučené způsoby jejich odborného řešení:

Závada / Problém	Pravděpodobná příčina	Doporučené řešení a náprava
Přísavka nedrží podtlak na obkladu	Prach na pryžové manžetě; mechanické poškození hrany manžety; mastnota na kachli.	Omyjte manžetu vlažnou vodou a saponátem; očistěte kachli lihem; poškozenou manžetu vyměňte.
Motor vibrací po stisku spouště neběží	Vybitý akumulátor 12 V; baterie není plně zacvaknuta v rukojeti; závada vypínače.	Vložte nabitý akumulátor; zkontrolujte kontakty; při přetrvání kontaktujte servis.
Digitální displej 1–10 nesvítí	Kriticky vybitá baterie; porucha vnitřní řídící jednotky elektroniky.	Nabijte akumulátor v dodávané nabíječce; vyzkoušejte náhradní baterii z kufříku.
Vibrace jsou příliš slabé i na stupeň 10	Klesající napětí vybitého akumulátoru; vniknutí prachu do převodového ústrojí.	Vyměňte akumulátor za čerstvě nabitý; nechte přístroj vyfoukat stlačeným vzduchem.
Aretační páka se samovolně otevírá	Zanesený zajišťovací mechanismus stavebním prachem; uvolněný čep páky.	Vyčistěte západku od nečistot a ošetřete suchým PTFE sprejem; zkontrolujte čep.

11. PLÁN PREVENTIVNÍCH INSPEKcí PŘÍSTROJE

Pravidelný plán inspekci pro bezpečný a bezchybný provoz obkladačského vybavení:

- Před začátkem směny:** Kontrola neporušenosti pryžové manžety a stavu nabití obou 12V baterií.
 - Během směny:** Okamžité očištění těsnicí hrany manžety od zbytků zasychajícího lepidla.
- Po ukončení práce:** Omytí manžety vlažnou vodou, vyjmutí akumulátoru a uložení do kufru.
 - Měsíční kontrola:** Otestování kapacity baterií a prověření spolehlivosti aretace páky.

12. ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ (DECLARATION OF CONFORMITY)

Výrobce: Foreintrade S.A.
Sídlo: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn, Polsko • DIČ / NIP: PL5272671502
Identifikace výrobku: Akumulátorová vibrační přísavka na dlaždice 12 V
Model: KRAFT&DELE KD10769 • **Rok výroby:** 2026

Výrobce tímto na svou výhradní odpovědnost prohlašuje, že výše uvedený výrobek splňuje veškerá příslušná ustanovení technických předpisů a bezpečnostních norem:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních (MD)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU o elektromagnetické kompatibilitě (EMC)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU o zařízeních nízkého napětí (LVD)
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání nebezpečných látek (RoHS)
- ČSN EN 62841-1 – Elektromotorické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje – Bezpečnost
- ČSN EN ISO 12100:2011 – Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci

Místo a datum vydání: Tarczyn, 15. ledna 2026
Osoba zmocněná k sestavení technické dokumentace: Krzysztof Forein

Krzysztof Forein
Předseda představenstva (Prezes Zarządu)

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A DISTRIBUCE V ČESKÉ REPUBLICE

Záruční lhůta: Výrobce poskytuje na výrobek **KD10769 – Akumulátorová vibrační přísavka na dlaždice 12 V Kraft&Dele KD10769** záruku v délce **24 měsíců** pro spotřebitele (fyzické osoby nepodnikající) v souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. Pro podnikatelské subjekty (nákup na IČO) činí záruční doba **12 měsíců**.

Výhradní distributor pro ČR a autorizovaný servis:
Nejedlý s.r.o., se sídlem v České republice • Provozovatel specializovaného e-shopu **www.nasenaradi.cz**
Technická podpora, reklamace a objednávky originálních náhradních dílů: **info@nasenaradi.cz • www.nasenaradi.cz**

Ekologická likvidace: Tento výrobek ani jeho obal nesmí být likvidován s netříděným komunálním odpadem. V souladu se **zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech** odevzdejte vyřazený výrobek k ekologické recyklaci na sběrném dvoře nebo u autorizovaného prodejce. Chraňte životní prostředí!

EVIDENČNÍ LIST SERVISNÍCH PROHLÍDEK A REVIZÍ

Datum	Druh servisního úkonu / revize	Zjištěný stav / provedená oprava	Razítko a podpis servisu
15. 01. 2026	Výstupní kontrola jakosti	Zařízení splňuje veškeré technické normy	Vstupní kontrola Forein