

Akumulátorová vibrační přísavka na dlažbu 21 V / 120 kg (průměr 180 mm)

Aku vibrační přísavka na velkoformátové obklady a dlažbu • 21 V • Nosnost 120 kg • Průměr 180 mm • Kufr

Model: PM1317 • Tovární kód: PM-APWDP-180T • EAN: 5903175013170



NAPĚTÍ BATERIE
21 V DC (2x baterie)

MAX. NOSNOST
120 kg adsorpce

PRŮMĚR KOTOUČE
180 mm silikon

FREKVENCE VIBRACÍ
až 12 000 /min

1. ÚČEL ZAŘÍZENÍ A OBLAST POUŽITÍ

Akumulátorová vibrační přísavka **POWERMAT PM-APWDP-180T** je profesionální montážní nástroj určený pro obkladače a podlaháře pracující s velkoformátovou keramikou, gresovými deskami, přírodním kamenem a sklem. Spojuje funkci silné vakuové přísavky s nosností až 120 kg a účinného vibrátoru s plynule volitelnou frekvencí až 12 000 kmitů/min. Vibrace efektivně vytěšňují vzduchové bubliny z lepicího lože pod dlaždicí, zabraňují vzniku dutých míst a zaručují 100% přilnutí lepidla bez rizika prasknutí drahého materiálu.

KONTROLA ČISTOTY PŘÍSAVKY A POVRCHU: Přísavný silikonový kotouč i líc dlaždice musí být dokonale suché, odmaštěné a zbavené prachu! Znečištěný povrch snižuje sací sílu a hrozí uvolnění těžkého břemene.

2. OBSAH BALENÍ

- Akumulátorová vibrační přísavka PM-APWDP-180T
- 2x Li-ion akumulátor 21 V / 2,0 Ah s LED indikátorem
- Rychlonabíječka 230 V pro akumulátory 21 V
- Ochranný kryt silikonové přísavné desky
- Pevný transportní kufr z odolného plastu
- Návod k obsluze v českém jazyce

3. BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PŘI MANIPULACI S VELKOFORMÁTOVOU DLAŽBOU

Ochrana zdraví při pokládce

- **Bezpečnostní obuv:** Vždy noste obuv s ocelovou tužinkou (S3); pád těžké velkoformátové desky hrozí vážným zraněním.
- **Pracovní rukavice:** Noste protiskluzové rukavice chránící před ostrými hranami keramických obkladů.
- **Zákaz přetěžování:** Nikdy nepřekračujte maximální povolenou zátěž přísavky 120 kg.

Péče o lithium-iontový akumulátor 21 V

- **Originální nabíječka:** Baterie nabíjejte výhradně dodanou rychlonabíječkou v suchém prostředí při teplotách +10 °C až +35 °C.
- **Zkrat kontaktů:** Chraňte kontakty akumulátoru před kovovými předměty (mince, šrouby) v kapse.
- **Voda a vlhkost:** Tělo přístroje neponořujte do vody ani neoplachujte hadicí; otírejte navlhčeným hadříkem.


NEBEZPEČÍ UVOLNĚNÍ BŘEMENE: Nikdy nepřenášejte dlaždice nad lidmi ani nad citlivými předměty! Zajišťovací páku podtlaku vždy pevně zacvakněte do pojistného ozubu a zkontrolujte pevnost přísátí před zvednutím.

4. OBSLUHA A PRACOVNÍ POSTUP PŘI POKLÁDCE

1. **Prísátí k desce:** Přiložte silikonový kotouč na střed dlaždice, stlačte přísavku a přitáhněte upínací páku k rukojeti, dokud nezaskočí západka.
2. **Přenášení a usazení:** Za rukojeť opatrně přeneste desku a položte ji do čerstvého hřebenového lože lepidla.
3. **Aktivace vibrací:** Stiskněte tlačítko vibrací na ovládacím panelu. Kolečkem zvolte optimální intenzitu (stupně 1–6 dle velikosti a tloušťky dlažby).
4. **Vyrovnání roviny:** Kruhovými pohyby s přísavkou rovnoměrně vibracemi zatlačte desku do lepidla a zkontrolujte rovinu integrovanou vodováhou.
5. **Uvolnění podtlaku:** Odjistěte páku a nadzvedněte uvolňovací silikonový jazýček pro vstup vzduchu.

5. ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

- **Čištění silikonu:** Po práci otřete přísavnou manžetu čistou vodou a nasadte ochranný plastový kryt.
- **Skladování:** Přístroj i baterie ukládejte do plastového kufru v suchu chráněné před prachem a mrazem.



Ovládání a vibrační jednotka

- 1. Ergonomická horní rukojeť s protiskluzovým gripem
- 2. Páka mechanického vakuového zajištění s aretací
- 3. Tlačítko spuštění vibrací a 6stupňový volič intenzity
- 4. Zabudovaná bublinková vodováha pro kontrolu roviny
- 5. Vysokootáčkový vibrační motorek s vyvažovacím závažím

Prísavný kotouč a napájení

- 6. Silikonový velkoplošný talíř o průměru 180 mm
- 7. Kovové zpevněné šasi z lehkých slitin
- 8. Zasouvací lišta pro Li-ion akumulátor 21 V
- 9. Li-ion baterie 21 V / 2,0 Ah s tlačítkem testu kapacity
- 10. Pevný plastový kufr pro bezpečný transport

7. TECHNICKÉ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Parametr	Hodnota / Specifikace
Jmenovité napětí	21 V DC
Typ akumulátoru	Li-ion (2x v balení, 2,0 Ah)
Průměr přísavného kotouče	180 mm
Maximální adsorpční nosnost	120 kg
Frekvence vibrací	0 – 12 000 kmitů/min (6 stupňů intenzity)
Doba nabíjení akumulátoru	cca 90 minut
Výdrž na jedno nabití	cca 4–6 hodin práce
Materiál přísavky	Odolný antistatický silikon nezanechávající stopy
Integrovaná vodováha	Bublinková libela pro přesné rovnání dlaždic
Zajištění podtlaku	Rychloupínací ergonomická páka
Hmotnost přístroje	1,6 kg (včetně akumulátoru)
Celková hmotnost kufru	3,2 kg

8. DIAGNOSTIKA PROVOZNÍCH STAVŮ

- **Přísavka nedrží podtlak:** Znečištěný silikonový kotouč prachem ze stavby, rýha na pryži nebo pórovitý nerovný povrch materiálu.
- **Vibrace jsou slabé nebo vynechávají:** Vybitý akumulátor; zasuňte druhý plně nabitý akumulátor z kufru.
- **Deska se při vibraci posunuje:** Příliš vysoký stupeň vibrací při tekutém lepidle; snižte stupeň na hodnotu 2–3.

9. PÉČE O BATERIE A DLOUHODOBÉ SKLADOVÁNÍ

Při delším nepoužívání vyjměte akumulátor z přístroje. Li-ion články skladujte v nabitém stavu na cca 50–70 % kapacity při teplotách od +5 °C do +25 °C. Každých 6 měsíců akumulátory dobijte, aby nedošlo k hlubokému samovybití. Silikonový talíř chraňte před ostrými předměty, které by mohly poškodit těsnící břit.

DVA AKUMULÁTORY PRO NEPŘETRŽITOU PRÁCI: Součástí balení jsou dva 21V Li-ion akumulátory a rychlonabíječka. Zatímco s jednou baterií pokládáte dlažbu, druhá se nabíjí, což zajišťuje nepřetržitý pracovní cyklus po celou směnu.

10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A SERVIS

Na vibrační přísavku **POWERMAT PM1317** se vztahuje plná záruka **24 měsíců** pro spotřebitele a **12 měsíců** pro podnikatelské subjekty. Na kapacitu Li-ion akumulátorů je poskytována záruka 6 měsíců. Záruka se vztahuje na funkční vady elektroniky a motoru; nevztahuje se na mechanické poškození silikonového kotouče a zanesení lepidlem.

11. EKOLOGICKÁ LIKVIDACE BATERIÍ A ELEKTRONÁŘADÍ

V souladu se **Zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.** je přísně zakázáno vyhazovat lithiové akumulátory a elektrozařízení do domovního odpadu! Staré baterie odevzdejte do sběrných boxů na prodejních nebo sběrných dvorech. Kompletní recyklaci lithia, kobaltu a plastů chráníte životní prostředí před toxickým znečištěním.

12. ES / EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce: **P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna**, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polsko.

Tímto prohlašuje, že: **Akumulátorová vibrační přísavka POWERMAT PM-APWDP-180T (Model PM1317)** splňuje požadavky směrnic: **2006/42/ES (MD)**, **2014/30/EU (EMC)**, **2014/35/EU (LVD)** a **2011/65/EU (RoHS)**.

VÝSTUPNÍ KONTROLA KVALITY A BEZPEČNOSTI POWERMAT:

Přístroj byl podroben vakuové zkoušce nosnosti 120 kg a vibračnímu testu. EAN kód: **5903175013170** • CE certifikováno.

13. ORIGINÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBCE (DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE)

Autentický úřední dokument v polském znění dle směrnic EU se značkou CE a podpisy statutárních zástupců



DANE PRODUCENTA

P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
<http://www.powermat.pl>

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta:

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97, 42-400 Zawiercie, Polska
NIP 5771841846, REGON 151996850

Przedmiot deklaracji:

nazwa: **AKUMULATOROWA PRZYSSAWKA WIBRACYJNA**
marka: **POWERMAT**
model (oznaczenie producenta): **PM-APWDP-180T**

Wymieniony powyżej przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego
prawodawstwa harmonizacyjnego:

Dyrektywa Maszynowa (MD) 2006/42/WE
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228)

Dyrektywa Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 2014/30/UE
Ustawa z 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej (Dz. U. nr 82 poz.556)

Odniesienia do odpowiednich norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do innych specyfikacji
technicznych, w stosunku do których deklarowana jest jego zgodność:

EN 62841-1:2015+A11:2022 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 EN IEC 55014-1:2021 EN IEC 55014-2:2021

Informacje dodatkowe:

Osoby upoważnione do przygotowania dokumentacji technicznej:
Krzysztof Wolek, Krystian Bijak



Miejsce wystawienia:
Zawiercie
Data wystawienia:
2024.12.02

P.H. POWERMAT T.M.K. Bijak Sp. Jawna
Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 97
42-400 Zawiercie
Krzysztof Wolek Krystian Bijak
Specjalista ds. Sprzedaży Wzrostwa i rozwoju firmy

Wolek

Bijak

UPOZORNĚNÍ K PŘEKLADU A PLATNOSTI DOKUMENTU: Tento návod k obsluze byl **strojově přeložen** do českého jazyka pro potřeby zákazníků v ČR. Výše uvedené prohlášení o shodě (Deklaracja zgodności WE) vydané výrobcem P.H. Powermat T.M.K. Bijak Sp. Jawna je dle platné legislativy Evropské unie ponecháno v autentickém polském znění.